

**Garant**

**Portainseri con bloccaggio a vite GARANT Master eco corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/16mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261122 25/16
GTIN	4067263122555
Classe articolo	21U

## Descrizione

### Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

### Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

## Descrizione tecnica

Misura inserto	16 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	40 mm
Dimensione codolo	25 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Sottoplacchetta	259033 5
Serie	Master Eco
Set di viti per inserti	269023 3
Codice ISO portautensile	SVJBR/L 2525X16
Inserto adatto	VB.. 1604..

Lunghezza complessiva L	110 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 7
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa