

Garant

Portainseriti con bloccaggio a vite GARANT Master eco corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/16mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261122 20/16
GTIN	4067263122548
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Vite per sottoplacchetta	269013 7
Dimensione codolo	20 mm
Inserto adatto	VB.. 1604..
Set di viti per inserti	269023 3
Sottoplacchetta	259033 5
Lunghezza della testina L ₁	40 mm
Misura inserto	16 mm
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Serie	Master Eco

Lunghezza complessiva L	100 mm
Codice ISO portautensile	SVJBR/L 2020H16
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa