


Garant
CNMG 09T308, Tipo: HB7130-2

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250052 HB7130-2
GTIN	4067263121374
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 09T308 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucoli: VS

 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2,5 mm

 Avanzamento f : 0,15 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Codice ISO Inserto	CNMG 09T308
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a _p	0,3 - 2,5 mm
Rompitrucioli	VS
Tipo	HB7130-2
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura