


**Garant****CNMG 160608, Tipo: HB7130-2**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250168 HB7130-2
GTIN	4067263121398
Classe articolo	21G

### Descrizione

CNMG 160608 HB7130-2 Tipo: HB7130-2  
Rompitrucoli: VM  
Tolleranza: M  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 240 m/min

### Descrizione tecnica

Rivestimento	Con rivestimento
Tolleranza	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 240 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Rompitrucioli	VM
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CNMG 160608
Tipo	HB7130-2
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura