


**Garant****CNMG 160616, Tipo: HB7130-2**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250338 HB7130-2
GTIN	4067263290643
Classe articolo	21G

### Descrizione

CNMG 160616 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucoli: VG

Profondità di taglio  $a_p$ : 1,5 - 6 mmAvanzamento  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 220 m/min

### Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Raggio di curvatura	1,6 mm
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Avanzamento $f$	0,25 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	1,5 - 6 mm

Codice ISO Inserto	CNMG 160616
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 220 m/min
Tipo	HB7130-2
Rompitrucioli	VG
Rivestimento	Con rivestimento
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura