

Garant
KNUX 160405L, Tipo: HB7130-2

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251032 HB7130-2
GTIN	4067263342038
Classe articolo	21G

Descrizione

KNUX 160405L HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucioli: VM

Formatruciolo: 2,2 mm

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm

 Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Formatruciolo	2,2 mm
Rompitrucioli	VM
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	continuo
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HB7130-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Impiego principale	M
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	1 mm
Codice ISO Inserto	KNUX 160405L
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura