

Garant**KNUX 160405R, Tipo: HB7130-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251030 HB7130-2
GTIN	4067263330202
Classe articolo	21G

Descrizione

KNUX 160405R HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucioli: VM

Formatruciolo: 2,2 mm

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mmAvanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	M
Rivestimento	Con rivestimento
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucioli	VM
Formatruciolo	2,2 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tipo	HB7130-2
Raggio di curvatura	1 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Codice ISO Inserto	KNUX 160405R
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura