


**Garant**
**SNMG 120412, Tipo: HB7130-2**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251226 HB7130-2
GTIN	4067263290827
Classe articolo	21G

### Descrizione

SNMG 120412 HB7130-2 Raggio di curvatura: 1,2 mm  
 Tipo: HB7130-2  
 Rompitrucioli: VM  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 240 m/min

### Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Raggio di curvatura	1,2 mm
Rompitrucioli	VM
Tipo	HB7130-2
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 240 m/min

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Codice ISO Inserto	SNMG 120412
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura