


Garant
SNMG 120408, Tipo: HB7130-2


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251144 HB7130-2
GTIN	4067263330240
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 120408 HB7130-2 Raggio di curvatura: 0,8 mm
 Tipo: HB7130-2
 Rompitrucioli: VS
 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Rivestimento	Con rivestimento
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M
Rompitrucioli	VS

Tipo	HB7130-2
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura