

Garant**TNMG 160408, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251434 HB7130-2
GTIN	4067263290834
Classe articolo	21G

Descrizione

TNMG 160408 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucoli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Rivestimento	Con rivestimento
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura

Rompitrucioli	VS
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Tipo	HB7130-2
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura