

Garant**TNMG 160404, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251542 HB7130-2
GTIN	4067263290841
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7130-2
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Rivestimento	Con rivestimento
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Impiego principale	M
Tolleranza	M
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,

Rompitrucoli	VM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo di prodotto	Insero per tornitura