

Garant**WNMG 080408, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251964 HB7130-2
GTIN	4067263290865
Classe articolo	21G

Descrizione

WNMG 080408 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucioli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	VS
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo	HB7130-2
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura