

Garant**RC.X 1003, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260640 HB7130-2
GTIN	4067263290940
Classe articolo	21G

Descrizione

RC.X 1003 HB7130-2 Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	Con rivestimento
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	VM
Impiego principale	M

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Tolleranza	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7130-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Codice ISO Inserto	RCMX 1003
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura