

**Garant****DC. T 11T302, Tipo: HB7130-2**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260458 HB7130-2
GTIN	4067263290933
Classe articolo	21G

### Descrizione

DC. T 11T302 HB7130-2 Tipo: HB7130-2  
Rompitrucoli: VM  
Tolleranza: M  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 240 m/min

### Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	Con rivestimento
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DCMT11T302
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 240 m/min

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	VM
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HB7130-2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura