

Garant**RC.X 1204, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260650 HB7130-2
GTIN	4067263290957
Classe articolo	21G

Descrizione

RC.X 1204 HB7130-2 Rompitrucioli: VM
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucioli	VM
Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	RCMX 1003
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,

Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	HB7130-2
Tipo di prodotto	Insero per tornitura