

**Garant****TCMT 16T308, Tipo: HB7130-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260958 HB7130-2
GTIN	4067263291008
Classe articolo	21G

**Descrizione**

TCMT 16T308 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucioli: VS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 270 m/min**Descrizione tecnica**

Codice ISO Inserto	TCMT 16T308
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7130-2
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,

Rivestimento	Con rivestimento
Impiego principale	M
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 270 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Rompitrucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura