

Garant**TCMT 110208, Tipo: HB7130-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260954 HB7130-2
GTIN	4067263290995
Classe articolo	21G

Descrizione

TCMT 110208 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucioli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min**Descrizione tecnica**

Rompitrucioli	VS
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TCMT 110208
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm

Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7130-2
Rivestimento	Con rivestimento
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura