


Garant**CNMG 120404, Tipo: HB7140-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250156 HB7140-2
GTIN	4067263314912
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120404 HB7140-2 Tipo: HB7140-2
Rompitrucoli: VM
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm
Avanzamento f: 0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Tolleranza	M

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompitrucioli	VM
Raggio di curvatura	1,2 mm
Tipo	HB7140-2
Rivestimento	Con rivestimento
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura