

Garant**CNMG 160612, Tipo: HB7140-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250170 HB7140-2
GTIN	4067263314967
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 160612 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitruccioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min**Descrizione tecnica**

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7140-2
Rompitruccioli	VM
Tolleranza	M

Impiego principale	M
Rivestimento	Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Codice ISO Inserto	CNMG 160612
Raggio di curvatura	1,2 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura