

Garant**CNMG 120408, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250322 HB7140-2
GTIN	4067263314974
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120408 HB7140-2 Tipo: HB7140-2
Rompitrucoli: VG
Profondità di taglio a_p : 1,5 - 6 mm
Avanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 170 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	VG
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 170 m/min

Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7140-2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura