

**Garant**
**CNMG 160608, Tipo: HB7140-2**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250334 HB7140-2
GTIN	4067263315001
Classe articolo	21G

### Descrizione

CNMG 160608 HB7140-2 Tipo: HB7140-2  
 Rompitrucoli: VG  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 170 m/min

### Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$	1,5 - 6 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento $f$	0,25 - 0,6 mm/gir,
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 170 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Tipo	HB7140-2

Materiale da taglio	HM
Rompitrucoli	VG
Rivestimento	Con rivestimento
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	CNMG 160608
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura