

Garant
DNMG 110404, Tipo: HB7140-2


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250752 HB7140-2
GTIN	4067263315070
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 110404 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm

 Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	VM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rivestimento	Con rivestimento
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7140-2

Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a _p	0,5 - 5 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v _c applicazione principale	60 - 200 m/min
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	DNMG 110404
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura