

**Garant****DNMG 150604, Tipo: HB7140-2**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250760 HB7140-2
GTIN	4067263315094
Classe articolo	21G

### Descrizione

DNMG 150604 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 5 mmAvanzamento  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 200 m/min

### Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	Con rivestimento
Impiego principale	M
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM

Rompitrucioli	VM
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Tipo	HB7140-2
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 200 m/min
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	DN.G 150604
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura