

**Garant****DNMG 110408, Tipo: HB7140-2**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250654 HB7140-2
GTIN	4067263315049
Classe articolo	21G

### Descrizione

DNMG 110408 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucoli: VS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 230 m/min

### Descrizione tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo	HB7140-2
Codice ISO Inserto	DNMG 110408
Rivestimento	Con rivestimento
Raggio di curvatura	0,8 mm

Rompitrucioli	VS
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 230 m/min
Impiego principale	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura