

Garant
DNMG 150612, Tipo: HB7140-2


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250864 HB7140-2
GTIN	4067263315124
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150612 HB7140-2 Tipo: HB7140-2
 Rompitrucioli: VG
 Profondità di taglio a_p : 1,5 - 6 mm
 Avanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 170 m/min

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	DNMG 150612
Rompitrucioli	VG
Rivestimento	Con rivestimento
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Raggio di curvatura	1,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 170 m/min
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Insero per tornitura