


Garant**SNMG 120408, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 251144 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315148 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

SNMG 120408 HB7140-2 Raggio di curvatura: 0,8 mm
Tipo: HB7140-2
Rompitrucioli: VS
Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 230 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|-----------------------|
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 70 - 230 m/min |
| Condizione di taglio | fortemente interrotto |
| Raggio di curvatura | 0,8 mm |
| Avanzamento f | 0,1 - 0,4 mm/gir, |
| Impiego principale | M |
| Tipo | HB7140-2 |
| Rompitrucioli | VS |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Numero di sostituzioni/taglienti | 8 |
| Profondità di taglio a_p | 0,3 - 2 mm |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura |
| Rivestimento | Con rivestimento |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | SNMG 120408 |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |