


**Garant**
**SNMG 120404, Tipo: HB7140-2**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251142 HB7140-2
GTIN	4067263315131
Classe articolo	21G

## Descrizione

SNMG 120404 HB7140-2 Raggio di curvatura: 0,4 mm  
 Tipo: HB7140-2  
 Rompitrucioli: VS  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 230 m/min

## Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Impiego principale	M
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 230 m/min
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7140-2
Rompitrucioli	VS

Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a <sub>p</sub>	0,3 - 2 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura