

Garant**TNMG 160404, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251542 HB7140-2
GTIN	4067263315308
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Rivestimento	Con rivestimento
Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7140-2
Rompitrucioli	VM
Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	fortemente interrotto

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura