

Garant**WNMG 060404, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252062 HB7140-2
GTIN	4067263315407
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Rivestimento	Con rivestimento
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	VM
Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Tipo	HB7140-2
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Codice ISO Inserto	WNMG 060404
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Tolleranza	M

Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura