

Garant**WNMG 080408, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251964 HB7140-2
GTIN	4067263315391
Classe articolo	21G

Descrizione

WNMG 080408 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucioli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Impiego principale	M
Rompitrucioli	VS
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,

Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Tipo	HB7140-2
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura