

Garant
CC. T 09T304, Tipo: HB7140-2


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260058 HB7140-2
GTIN	4067263315490
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 09T304 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitruccioli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Rivestimento	Con rivestimento
Rompitruccioli	VS
Condizione di taglio	fortemente interrotto

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Tolleranza	M
Impiego principale	M
Tipo	HB7140-2
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 m/min
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura