

**Garant****WNMG 080408, Tipo: HB7140-2**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252070 HB7140-2
GTIN	4067263315438
Classe articolo	21G

## Descrizione

WNMG 080408 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 200 m/min

## Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 200 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Rivestimento	Con rivestimento
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M

Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7140-2
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Rompitrucioli	VM
Tolleranza	M
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura