

**Garant**
**CC. T 09T302, Tipo: HB7140-2**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260056 HB7140-2
GTIN	4067263315483
Classe articolo	21G

### Descrizione

CC. T 09T302 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucoli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 230 m/min

### Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 230 m/min
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Impiego principale	M
Tipo	HB7140-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura

Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rivestimento	Con rivestimento
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rompitrucoli	VS
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura