

Garant**CC. T 060204, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260052 HB7140-2
GTIN	4067263315476
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 060204 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucoli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7140-2
Rivestimento	Con rivestimento
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	CCMT060204
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 m/min

Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M
Rompitrucoli	VS
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura