

Garant
CC. T 120404, Tipo: HB7140-2


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260064 HB7140-2
GTIN	4067263315513
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 120404 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucioli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 m/min
Tolleranza	M
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7140-2
Rompitrucioli	VS
Impiego principale	M

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Rivestimento	Con rivestimento
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 120404
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura