

**Garant**
**CCMT 09T308, Tipo: HB7140-2**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260060 HB7140-2
GTIN	4067263315506
Classe articolo	21G

### Descrizione

CCMT 09T308 HB7140-2 Tipo: HB7140-2  
 Rompitrucioli: VS  
 Tolleranza: M  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 230 m/min

### Descrizione tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 230 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	VS
Tolleranza	M

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Impiego principale	M
Tipo	HB7140-2
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura