

Garant
CCMT 120408, Tipo: HB7140-2


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260066 HB7140-2
GTIN	4067263315520
Classe articolo	21G

Descrizione

CCMT 120408 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucioli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 m/min
Rompitrucioli	VS
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Tipo	HB7140-2
Impiego principale	M
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura