

Garant
CC. T 09T308, Tipo: HB7140-2


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260152 HB7140-2
GTIN	4067263315575
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 09T308 HB7140-2 Tipo: HB7140-2
 Rompitrucioli: VM
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm
 Avanzamento f: 0,1 - 0,4 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Rompitrucioli	VM

Rivestimento	Con rivestimento
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	M
Tipo	HB7140-2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura