

Garant**CC. T 060204, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260142 HB7140-2
GTIN	4067263315544
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 060204 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Rivestimento	Con rivestimento
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min

Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Rompitrucioli	VM
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura