

**Garant****DC. T 11T308, Tipo: HB7140-2**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260361 HB7140-2
GTIN	4067263315643
Classe articolo	21G

### Descrizione

DC. T 11T308 HB7140-2 Tipo: HB7140-2  
Rompitrucoli: VS  
Tolleranza: M  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 230 m/min

### Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DCMT11T308
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura

Tipo	HB7140-2
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 230 m/min
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompitrucioli	VS
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura