

Garant**DC. T 070202, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260449 HB7140-2
GTIN	4067263315650
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Tipo	HB7140-2
Rompitrucioli	VM
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Codice ISO Inserto	DCMT070202
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min

Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura