

Garant
DC. T 11T304, Tipo: HB7140-2


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260359 HB7140-2
GTIN	4067263315636
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 11T304 HB7140-2 Tipo: HB7140-2
 Rompitrucoli: VS
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rivestimento	Con rivestimento
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 m/min
Tipo	HB7140-2
Rompitrucioli	VS
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	DCMT11T304
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura