

Garant**CNMG 120408, Tipo: HB7415-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250060 HB7415-1
GTIN	4062406734879
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120408 HB7415-1 Tipo: HB7415-1

Rompitrucoli: TIS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2 mmAvanzamento f : 0,1 - 2 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 110 m/min

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Impiego principale	S
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 110 m/min
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucoli	TIS
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Profondità di taglio a_p	0,2 - 2 mm
Avanzamento f	0,1 - 2 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7415-1
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura