

Garant**DC. T 11T308, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260464 HB7140-2
GTIN	4067263315810
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 11T308 HB7140-2 Tipo: HB7140-2
Rompitrucoli: VM
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7140-2

Codice ISO Inserto	DCMT11T308
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tolleranza	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Rompitrucoli	VM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura