

Garant**CNMG 120408, Tipo: HB7415-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250158 HB7415-1
GTIN	4062406734893
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HB7415-1
Impiego principale	S
Profondità di taglio a _p	0,5 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rompitrucioli	TIM
Condizione di taglio	continuo
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM

Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 90 m/min
Codice ISO Inserto	CNNG 120408
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura