


Garant**SCMT 120408, Tipo: HB7140-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260750 HB7140-2
GTIN	4067263314851
Classe articolo	21G

Descrizione

SCMT 120408 HB7140-2 Raggio di curvatura: 0,2 mm
Tipo: HB7140-2
Rompitrucoli: VS
Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 m/min
Tipo	HB7140-2
Rompitrucoli	VS
Rivestimento	Con rivestimento
Condizione di taglio	fortemente interrotto

Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	SCMT 120408
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura