

Garant**DNMG 110404, Tipo: HB7415-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250652 HB7415-1
GTIN	4062406749316
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 110404 HB7415-1 Tipo: HB7415-1
Rompitrucoli: TIS
Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,2 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 110 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7415-1
Condizione di taglio	continuo
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	DNMG 110404
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 110 m/min
Impiego principale	S
Avanzamento f	0,1 - 0,2 mm/gir,
Rompitrucioli	TIS
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura