

**Garant****CNMG 120412, Tipo: HB7415-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250160 HB7415-1
GTIN	4062406734909
Classe articolo	21G

**Descrizione**

CNMG 120412 HB7415-1 Tipo: HB7415-1  
Rompitrucoli: TIM  
Tolleranza: M  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 40 - 90 m/min

**Descrizione tecnica**

Impiego principale	S
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	40 - 90 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Raggio di curvatura	1,2 mm

Tipo	HB7415-1
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucoli	TIM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura