

Garant**SC.T 120404, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260765 HB7140-2
GTIN	4067263314882
Classe articolo	21G

Descrizione

SC.T 120404 HB7140-2 Raggio di curvatura: 0,4 mm

Tipo: HB7140-2

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,4 mm/gir,

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M
Rivestimento	Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Tipo	HB7140-2

Rompitrucioli	VM
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	SCMT 120404
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura