

Garant**DNMG 150604, Tipo: HB7415-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250658 HB7415-1
GTIN	4062406749323
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150604 HB7415-1 Tipo: HB7415-1

Rompitrucoli: TIS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 110 m/min

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,2 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 150604

Rompitrucioli	TIS
Tipo	HB7415-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 110 m/min
Impiego principale	S
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura